

SOCOREX –AYARLANABİLİR MİKROPİPETLER

(SOCOREX 825)-(SOCOREX 835)

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1)** Pipetlerin volümü **(825)** 0.1-2ul , 0.5-10ul, 1-10ul , 2-20ul , 5-50ul, 10-100ul, 20-200ul , 100-1000ul veya **(835)** 0,5-5ml , 1-10 ml Ayarlanabilir olmalıdır.
- 2)** Pipetler dijital ekranlı olmalıdır.
- 3)** Pipetlerde çalışma esnasında ayarlanan volüm görülmelidir.
- 4)** Pipetlerin ayarlama şekli, basma düğmesini kıvrarak yapılabilmelidir.
- 5)** Basma düğmesinin kapağı boşa dönerli olmalıdır.
- 6)** Pipetlerde uç atar düğmesi ayrı olmalıdır.
- 7)** Pipetlerin uç atar borusu, yüksekliği ayarlanabilir olmalıdır.
- 8)** ISO 9001 + 8655 +17025 Belgeli olmalıdır.
- 9)** İmalat hatalarına karşı, kırılma ve kötü kullanım dışında 3 Yıl Garanti Belgeli olmalıdır.
- 10)** Her pipetin Fabrikaca verilmiş Kalite Kontrol Sertifikası ve kullanma Talimatı olmalıdır.
- 11)** Bakım, Kalibraj ve yedek parça 10 Yıl Distribütör tarafından taahhüt edilmelidir.
- 12)** Sterilizasyon, Pipetin tamamı otoklavlanabilir 120°C. 20 dakikada yapılabilmelidir.
- 13)** Her pipetin içinde CE Uygunluk Beyanı Sertifikası olmalıdır.
- 14)** Dış ambalajın etiketinde Pipetin Seri No.su ve Barkot işareti olmalıdır.